


FICHE TECHNIQUE

ADAPTATEUR DE DÉPART-DRAIN • SAD

Utilisé pour raccorder le carneau à l'appareil. Il permet de prendre des échantillons des gaz (pour en vérifier les caractéristiques) à l'aide de son bouchon à prise d'échantillon, et de recueillir le condensat à l'aide d'un drain et d'un collet elliptique. À raccorder à un drain de \varnothing 1/2" (13mm) – NPT et un drain de \varnothing 3/4" (19mm) – NPT. Aussi offert avec une bride ANSI classe 150.

Inclus :

- 1 Bande d'assemblage (AB)
- 1 Bande de finition de 8" (203mm) (FB)
- 1 Bride d'accouplement de 2" de largeur
- 1 Bande d'isolant pour les systèmes avec isolation



DISPONIBLE POUR LES MODÈLES:

IPPL/IPPL2/IPPL2F/IPPL4F

HEPL/HEPL2

GDPL/GDPL2F/GDPL4F